

**Garant****GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungime cap $L_1$	25 mm
Decalaj central $L_3$	8 mm
Cod ISO Suport	A12L SDQCR/L07
Serie	GARANT Master
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Ø cozii $D_s$	12 mm
Lungimea totală $L$	140 mm
Înălțime de strângere $L_2$	11 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	15 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

