

**Garant****GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Serie	GARANT Master
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Ø minim al găurii prealabile $D_{min}$	19 mm
Lungimea totală L	180 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungime cap $L_1$	28 mm
Cod ISO Suport	A16Q SDQCR/L07
Înălțime de strângere $L_2$	15 mm
Decalaj central $L_3$	10 mm
Ø cozii $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

