

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Cod ISO Suport	A10K SDQCR/L07
Decalaj central L ₃	7 mm
Lungime cap L ₁	20 mm
Lungimea totală L	125 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Serie	GARANT Master
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	13 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

