

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	15 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	23 mm
Serie	GARANT Master
Lungime cap L_1	28 mm
Decalaj central L_3	14 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Lungimea totală L	180 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Cod ISO Suport	A16Q SDQCR/L11
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

