

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe dreapta, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260330 25/11
GTIN	4062406576936
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	31 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Cod ISO Suport	A25R SDQCR/L11
Ø cozii D_s	25 mm
Serie	GARANT Master
Lungime cap L_1	40 mm
Decalaj central L_3	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Lungimea totală L	200 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

