

Garant**GARANT Master Turn Bară de alezat din oțel, cu spiră, pe stânga, Ø cozii /
Mărimea plăcuței: 16/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260331 16/07
GTIN	4062406576967
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L ₃	10 mm
Înălțime de strângere L ₂	15 mm
Lungimea totală L	180 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 0702..
Ø cozii D _s	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	A16Q SDQCR/L07
Lungime cap L ₁	28 mm
Serie	GARANT Master
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	19 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

