

**Șurub de fixare a frezei străpuns, DIN 6367, Pentru Ø dornului: 60mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309861 60     |
| GTIN               | 4250122681618 |
| Clasa articolului  | 30N           |

**Descriere****Aplicație:**

Pentru fixarea frezelor cu coadă conică.  
Eliberarea lichidului de răcire prin orificiile laterale.

**Notă:**

Compatibil cu

- secțiune HSK, PSC.
- Secțiune SK și BT numai cu formă de prindere ADB.

**Descriere tehnică**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Grosimea capului   | 14 mm    |
| Pentru Ø dornului  | 60 mm    |
| Lungimea filetului | 45 mm    |
| Filet M            | M30      |
| Ø cap              | 75 mm    |
| Standard           | DIN 6367 |

Tip produs

Șurub de fixare