

Garant**Bară pentru strunjire de canelare, pe stânga, Tip: 20/3****Date comandă**

Numărul de comandă	274171 20/3
GTIN	4062406577681
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe de așchiere Cod 275000 – 275015.

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare începând de la diametrul $D_{\min} = 14$ mm.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	16 mm
\varnothing cozii D_s	20 mm
t_{\max} prelucrare interioară	3 mm
Lățime de canelare w	2,2; 3 mm
Lungimea activă L_1 a suporturilor retrase	30 mm
Lungimea totală L	88 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară