

**Garant****VCGW 050101, Modelul muchiilor așchietoare: G****Date comandă**

Numărul de comandă	268097 G
GTIN	4062406578152
Clasa articolului	21H

**Descriere****Execuție:**

Execuție CBN.

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	CBN
Adâncime de tăiere $a_p$	0,03 - 0,08 mm
Categorie	BU7220
Avans $f$	0,04 - 0,06 mm/rot
Aplicația principală	H
Modelul muchiilor așchietoare	G
Rază la colț	0,1 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGW 050101
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 140 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire