



Freze cilindro-frontale HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă	191590 25
GTIN	4045197103741
Clasa articolului	12W

Descriere

Execuție:

Freză cu tășuri multiple. **Detalonare excentrică prin rectificare.**
O alternativă la un preț avantajos.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	25 mm
Număr de dinți Z	6
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,046 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Lungimea totală L	121 mm
Lungimea tăişului L_c	45 mm
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Toleranță Ø nominal	k10
Unghiul elicei	30-40 grad
Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B

Tip	N
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	78 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	14 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	46 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	92 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		