

Mitutoyo**Micrometru de exterior pentru canale, Interval de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421896 25-50
GTIN	4946368847320
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Cu tijă fixă (non-rotativă) și lame de măsurare aplatizate. Tijă de măsurare și nicovală din oțel călit; vernier și părțile de citire cromate mat.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Pasul tijei	0,5 mm
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Lățime lame de măsurare	0,75 mm
Lungime lame de măsurare	6,5 mm
Citire	0,01 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Ø pivot	6,35 mm
Calibrarea	B2
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100