

Mitutoyo**Micrometru de exterior pentru canale, Interval de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Cu tijă fixă (non-rotativă) și lame de măsurare aplatizate. Tijă de măsurare și nicovală din oțel călit; vernier și părțile de citire cromate mat.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Ø pivot	6,35 mm
Calibrarea	B1
Citire	0,01 mm
Lățime lame de măsurare	0,75 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Pasul tijei	0,5 mm
Lungime lame de măsurare	6,5 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Tip produs

Micrometru de exterior

ServiciiCalibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare
Domeniu de măsurare maxim 25 mm

022000 25

Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de
setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022010 100