

Mitutoyo**Micrometru de exterior pentru canale, Interval de măsurare: 50-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421896 50-75
GTIN	4946368847337
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Cu tijă fixă (non-rotativă) și lame de măsurare aplatizate. Tijă de măsurare și nicovală din oțel călit; vernier și părțile de citire cromate mat.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Lățime lame de măsurare	0,75 mm
Pasul tijei	0,5 mm
Citire	0,01 mm
Lungime lame de măsurare	6,5 mm
Ø pivot	6,35 mm
Calibrarea	B2
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100