

**Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde), Rotund, Lungime×lățime (mm)  
grad de finețe: 150X16G****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 558635 150X16G |
| GTIN               | 4260496531211  |
| Clasa articolului  | 56Z            |

**Descriere****Aplicație:**

Pentru **debavurarea, ascuțirea, rectificarea și teșirea** sculelor respectiv a cuțitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și șlefuire-lustruire.

Pentru **carbură, metale neferoase**, sticlă, ceramică, porțelan. Un material **foarte dur** și cu **proprietăți excepționale de autoascuțire**.

**Notă:**

**A se utiliza de preferință cu ulei, parafină sau apă.**

**Descriere tehnică**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Lățime                              | 16 mm            |
| Lungime                             | 150 mm           |
| Culoarea                            | verde            |
| Grad de finețe                      | grosier          |
| Granulație                          | 100              |
| Prescurtare pentru material abraziv | SiC              |
| Forma                               | Rotund           |
| Tip produs                          | Piatră de honuit |

**Date utilizator**

|                  | <b>Se recomandă pentru</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Cod ISO</b> |
|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Oțel < 55 HRC    | recomandat                  |                      |                |
| Oțel < 60 HRC    | recomandat                  |                      |                |
| Oțel < 67 HRC    | recomandat                  |                      |                |
| Carbură (HM)     | recomandat                  |                      |                |
| INOX             | recomandat                  |                      |                |
| Ti               | recomandat                  |                      |                |
| GG(G)            | recomandat                  |                      |                |
| CuZn             | recomandat                  |                      |                |
| Plastic, GRP     | recomandat                  |                      |                |
| Piatră           | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Umiditate maximă | recomandat                  |                      |                |
| Uscat            | indicat în anumite condiții |                      |                |