

Piatră de ascuțit – Arkansas original (gri), granulație 5000, triunghiulară, Lungime x lățime: 100X10mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 558680 100X10 |
| GTIN | 4037073005836 |
| Clasa articolului | 56Z |

Descriere

Execuție:

Piatră naturală (Arkansas original) din cuarțit cu granulația cea mai fină, cu muchii foarte rezistente. Pentru suprafețe deosebit de fine și fără bavuri. Granulație 5000 (preșlefuire), granulație 8000 (polizare).

Aplicație:

Pentru **debavurarea, ascuțirea, extragerea și teșirea** sculelor respectiv a cuțitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pentru realizarea de profiluri. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și polizare. **A se utiliza de preferință cu ulei, petrol sau apă.**

Notă:

Adăugarea unei cantități reduse de ulei crește durabilitatea și performanța de ascuțire.

Descriere tehnică

| | |
|------------------|---------------------|
| Lățime | 10 mm |
| Granulație | 5000 |
| Culoarea | gri |
| Grad de finețe | Șlefuire prealabilă |
| Lungime | 100 mm |
| Material abraziv | Cuarțit Arkansas |

| | |
|------------|------------------|
| Forma | triunghiulară |
| Tip produs | Piatră de honuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| Carbură (HM) | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |