

Set de pietre de honuit, 10 buc., carbură de siliciu, în cutie de plastic, Număr de pietre de honuit: 10



Date comandă

Numărul de comandă	558811 10
GTIN	4260496536728
Clasa articolului	56Z

Descriere

Aplicație:

Pentru **debavurarea, ascuțirea și rectificarea** sculelor sau a tăișurilor de scule. **Carbură, metale neferoase**, sticlă, ceramică, porțelan.

Livrare:

558615 150×16M, 558625 100×10G / 200×20G, 558635 100×10M / 150×16M / 150×16G / 150×16F, 558655 100×10F / 150×16F / 200×20M.

Notă:

A se utiliza de preferință cu ulei, parafină sau apă.

Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Descriere tehnică

Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Număr de pietre de honuit	10
Tip produs	Piatră de honuit

Accesorii

Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde) Lungime x lățime (mm) grad de finețe 150X16G	558635 150X16G
Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde) Lungime x lățime (mm) grad de finețe 150X16F	558655 150X16F
Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde) Lungime x lățime (mm) grad de finețe 100X10F	558655 100X10F
Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde) Lungime x lățime (mm) grad de finețe 200X20M	558655 200X20M
Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde) Lungime x lățime (mm) grad de finețe 100X10M	558635 100X10M
Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde) Lungime x lățime (mm) grad de finețe 150X16M	558635 150X16M
Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde) Lungime x lățime (mm) grad de finețe 100X10G	558625 100X10G
Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde) Lungime x lățime (mm) grad de finețe 150X16F	558635 150X16F
Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde) Lungime x lățime (mm) grad de finețe 150X16M	558615 150X16M
Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde) Lungime x lățime (mm) grad de finețe 200X20G	558625 200X20G