

Mitutoyo**Micrometru de exterior pentru canale, Interval de măsurare: 75-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421896 75-100
GTIN	4946368847344
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Cu tijă fixă (non-rotativă) și lame de măsurare aplatizate. Tijă de măsurare și nicovală din oțel călit; vernier și părțile de citire cromate mat.

Livrare:

De la Ref. 25-50 inclusiv 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Lungime lame de măsurare	6,5 mm
Pasul tije	0,5 mm
Domeniu de măsurare	75 - 100 mm
Lățime lame de măsurare	0,75 mm
Ø pivot	6,35 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Calibrarea	B2
Citire	0,01 mm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analog

Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100