


**Set de chei inelare duble, cotite, Număr de scule: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	952445 8
GTIN	4062406573089
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952445: 1 buc.

GARANT Cheie inelară dublă adânc cotită Cod 615950 Ref. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Lățime în G	8
Adâncime	500 mm
Număr de scule	8
Lățime	200 mm
Greutate	1,316 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×20
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 8X9 mm	615950 8X9
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 12X13 mm	615950 12X13
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 19X22 mm	615950 19X22
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 18X21 mm	615950 18X21
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 6X7 mm	615950 6X7
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 16X17 mm	615950 16X17
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 952445	952001 952445
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 10X11 mm	615950 10X11
Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii 14X15 mm	615950 14X15