



## Șubler digital din plastic digiMax®, Tip: 150D



### Date comandă

Numărul de comandă	412830 150D
GTIN	4010995294229
Clasa articolului	46P

### Descriere

#### Execuție:

Material high-tech nemetalic cu 50 % aport de fibră.

Înălțime cifre 7,5 mm, afișaj digital cu 5 caractere

**Domeniu de măsurare 0 – 150 mm.**

#### Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

### Descriere tehnică

Standard	Normă de lucru
Lungimea ciocului	40 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	7,5 mm
Tijă de adâncime	plat
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tijă adâncime existentă	da
Citire	0,0005 inch
Citire	0,01 mm
Număr de baterii incluse	1
Citire comutabilă	mm / inch

Eroare de toleranță	0,05 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
--	------------