



Șubler digital pentru atelier, Domeniu de măsurare: 1500mm



Date comandă

Numărul de comandă	415525 1500
GTIN	4062406579579
Clasa articolului	42A

Descriere

Execuție:

Micrometru pentru măsurători de interior și de exterior (cu preset). Afișaj LCD, ușor lizibil, cu cifre foarte mari. Proprietăți de ghidare și alunecare optime datorită **ghidajului prismatic dublu** amplasat în material plastic. Ciocuri de măsurare din oțel inoxidabil, rectificate cu precizie. Cu două **ciocuri de măsurare deplasabile și care se pot schimba. Inclusiv limitarea forței de măsurare.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Calibru de reglare Cod 415527 Ref. Set. Cioc de măsurare cu filet M2,5 Cod 415526 Ref. 90 pentru vârf palpator special Cod 434900 – 434910.

Descriere tehnică

Funcție Preset (presetare)	da
Domeniu de măsurare	0 - 1500 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Greutate	2,2 kg
Citire comutabilă	mm / inch
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Eroare de toleranță	0,1 mm
Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	150 mm

Citire	0,0005 inch
Citire	0,01 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Număr de baterii incluse	1
Standard	Normă de fabricație
Cioc măsurare	da
Tehnică de măsurare	digital
Material	ABS
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 2000 mm	021000 2000
--	-------------

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------