

**Mitutoyo****Șubler digital de adâncime AOS cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418711 300
GTIN	4946368846460
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afișajul lizibil. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 497080 și 497100.

**Descriere tehnică**

Citire	0,01 mm
Calibrarea	A1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Lungimea tălpii	100 mm
Secțiunea riglei de măsurare	16×3,5 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Tehnică de măsurare	digital

Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Husă
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat	Procedeu electromagnetic inductiv
Tip produs	Șublere de adâncime

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300