

**Dispozitiv compact de tăiat țevi, Pentru Ø până la: 35mm****Date comandă**

Numărul de comandă	818505 35
GTIN	4018754329380
Clasa articolului	83A

Descriere**Execuție:**

Corp din magneziu turnat sub presiune, cu rotiță de schimb la butonul rotitor. Buton rotitor din zinc turnat sub presiune. Schimbarea rotiței de tăiat se poate face doar folosind scule. Pentru prinderea optimă a țevii la tăiere, sunt prevăzute 4 role de ghidaj.

Aplicație:

Pentru tăierea aluminiului, a cuprului și a țevilor cu pereți subțiri din oțel.

Piese de schimb:

Pentru rotița de tăiat de schimb, consultați Cod 818605 Ref. 1.

Descriere tehnică

Pentru Ø exterior al țevii	3 - 35 mm
Ø rotiță de tăiat	19 mm
Alezaj rotiță de tăiat	5 mm
Lățime rotiță de tăiat	5 mm
Număr role de ghidare	4
Număr rotițe de tăiat	1
Recomandat pentru materiale tip țeavă	Oțel
Recomandat pentru materiale tip țeavă	Aluminiu
Recomandat pentru materiale tip țeavă	Cupru

Funcție cu clichet

nu

Tip produs

Dispozitive de tăiat țevi