

Mitutoyo**Șubler digital ABS de atelier IP67 cu suprafețe de măsurare tip cioc/ standard,
Domeniu de măsurare: 200mm**

Date comandă

Numărul de comandă	415355 200
GTIN	4946368727103
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Rezultatul măsurătorii va fi afișat cu cifre lizibile.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497085.

Descriere tehnică

Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Lungimea ciocului	60 mm
Număr de baterii incluse	1
Citire	0,01 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii

Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Calibrarea	A1
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200