



Aplicator tip pistol, cu acumulator, Tip: C18PCG-310



Date comandă

Numărul de comandă	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

- **Retragerea automată a tije** împiedică formarea de picături.
- **Reglare automată a vitezei de injectare**, cu ajutorul roțiței cu 6 trepte de viteză.
- **Sistem electronic REDLINK™** – Protecția la suprasarcină în mașină și acumulatorul asigură o durabilitate mare.
- **Flux constant de material de etanșare**, formare redusă de bule și utilizare completă a conținutului cartușului.
- **Optimizat pentru toți adezivii și toate materialele de etanșare**, inclusiv la temperaturi scăzute.
- **Monitorizare individuală a celulelor**, pentru o durabilitate optimă.

Livrare:

Inclusiv 1× pachet acumulatori M18 B2, 1× încărcător M12-18 C, geantă de scule.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr de acumuloare incluse	1
Recomandat pentru dimensiunea cartușului	310 g
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion

Capacitate acumulator	2 Ah
Greutate cu acumulator	2,3 kg
presiune maximă de injectare	459 kg
Ambalaj	Husă
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Tip produs	Pompă pentru gresare

Accesorii

Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Acumulator Li-Ion High Output™ Tip acumulator MHB3	073808 MHB3
Acumulator Li-Ion High Output™ Tip acumulator MHB8	073810 MHB8
Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip acumulator M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18	073827 MB18
Acumulator Li-Ion High Output™ Tip acumulator MHB12	073811 MHB12
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Acumulator Li-Ion High Output™ Tip acumulator MHB55	073809 MHB55