

## Masă de birou reglabilă electric pe înălțime, Lățime: 2000mm



### Date comandă

Numărul de comandă	974024 2000
GTIN	2050002050785
Clasa articolului	91Q

### Descriere

#### Execuție:

Masă de birou cu reglare motorizată electric pe verticală, prin intermediul elementului de comandă. Structură de bază din cadru de oțel sudat, acoperit cu strat de pulbere. Prinderea blatului de lucru prin înșurubare directă la cadru și la două suporturi de profil plasate asimetric. Cadrul nu este prevăzut cu traverse în zona picioarelor, prin urmare se pot integra dulăpioare rulante până la înălțimea de 560 mm. Viteza de reglare pe verticală 38 mm/sec (fără sarcină). Poluare fonică sub 50 dB. Tălpi cu culisor de reglare pentru compensarea înălțimii cu 10 mm. Cu protecție împotriva lovirii spatelui prin măsurarea rezistenței. Blat din melamină al mesei, cu suprafață decorată, 25 mm grosime.

#### Standard:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

#### Culoare:

**Placă de masă decorativă în 5 culori** disponibil astfel: arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.

**Suport pentru picioare în 3 culori** disponibil astfel: alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic.

#### Notă:

Blatul de lucru în gri metalic nu este recomandat din cauza reflecției puternice.

**Următoarele elemente decorative sunt disponibile până la data de 31.07.2023:** fag, frasin, arțar, nuc.

### Descriere tehnică

Domeniul de reglare pe înălțime	650 - 1300 mm
---------------------------------	---------------

Blat de lucru grosime	25 mm
Lățime	2000 mm
Forță portantă maximă	70 kg
Adâncime	800 mm
Greutate	75 kg
Execuție	reglabil electric pe înălțime
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	25 mm
Selectarea culorii	Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
Selectarea culorii	Metal: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic
Tip produs	Masă de birou