

Dulăpioare rulante, Număr de sertare: 3



Date comandă

Numărul de comandă	974171 3
GTIN	2050002053618
Clasa articolului	91Q

Descriere

Execuție:

Dulăpior rulant, **cu adâncimea de 600 mm**, din lemn melaminat. Sertare metalice cu parte frontală din lemn și acces lateral. Sertarul superior cu tăviță pentru material de scris din plastic. Inclusiv încuietoare. Role integrate fără frână pentru podele moi. 3 sertare (înălțimi frontale 50, 100 și 300 mm). Inclusiv un coș de suspendat în sertarul inferior.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 100, 300

Culoare:

Decor disponibil în 5 culori: Arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic. Corpul și partea frontală se pot configura în culori distincte.

Notă:

Următoarele decoruri sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.

Descriere tehnică

Tăviță pentru material de scris disponibilă	da
Materialul părții frontale a sertarelor	lemn
Tip de mâner	Acces lateral

Sistem electronic de închidere – convertibil	nu
Se poate schimba cu inserția pentru sistemele de închidere	nu
Număr de sertare	3
Primul sertar de sus cu tăviță pentru material de scris mobil	da
Execuția cheii	Cheie pliabilă
Materialul corpului	Lemn melaminat
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual	nu
Număr de registre suspendabile	1
Materialul corpului sertarelor	Metal
Înălțime	511 mm
Adâncime	600 mm
Lățime	432 mm
Role	4 role fără frână
Selectarea culorii	Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
Tip produs	Dulăpior rulant pentru birou