

Dulăpioare rulante, Număr de sertare: 4



Date comandă

Numărul de comandă	974171 4
GTIN	2050002053625
Clasa articolului	91Q

Descriere

Execuție:

Dulăpior rulant, **cu adâncimea de 600 mm**, din lemn melaminat. Sertare metalice cu parte frontală din lemn și acces lateral. Sertarul superior cu tăviță pentru material de scris din plastic. Inclusiv încuietoare. Role integrate fără frână pentru podele moi. 4 sertare (înălțimi frontale 50, 100, 150 și 160 mm).

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 100, 150, 160

Culoare:

Decor disponibil în 5 culori: Arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic. Corpul și partea frontală se pot configura în culori distincte.

Notă:

Următoarele decoruri sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.

Descriere tehnică

Materialul corpului sertarelor	Metal
Număr de sertare	4
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual	nu

Execuția cheii	Cheie pliabilă
Materialul corpului	Lemn melaminat
Materialul părții frontale a sertarelor	lemn
Role	4 role fără frână
Lățime	432 mm
Tip de mâner	Acces lateral
Înălțime	511 mm
Tăviță pentru material de scris disponibilă	da
Sistem electronic de închidere – convertibil	nu
Adâncime	600 mm
Se poate schimba cu inserția pentru sistemele de închidere	nu
Primul sertar de sus cu tăviță pentru material de scris mobil	da
Selectarea culorii	Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
Tip produs	Dulăpior rulant pentru birou