

Sideboard cu uși glisante, pentru 2 înălțimi ale dosarelor, Lățime: 1600mm**Date comandă**

Numărul de comandă	974211 1600
GTIN	2050002053663
Clasa articolului	91Q

Descriere**Execuție:**

Dulap cu uși glisante, din lemn cu perete median și 2 rafturi de depozitare (unul pe stânga și altul pe dreapta peretelui median), cu grosime de 25 mm, la distanță ajustabilă de 32 mm. Dulap cu pereți posteriori transparenti și stabili. Pachetul de livrare conține mâner curbat gri metalic. Soclu din oțel, cu înălțimea de 30 mm, întotdeauna în gri metalic, inclusiv șuruburi de egalizare a înălțimii. Butuc cilindric cu 2 chei.

Culoare:

Decor disponibil în 5 culori: arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.

Notă:

Următoarele elemente decorative sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.

Descriere tehnică

Compatibil pentru sisteme de închidere	nu
Înălțimea soclului	30 mm
Înălțime	779 mm
Forma mânerului	Mâner curbat
Număr de rafturi de depozitare	4
Sistem electronic de închidere – convertibil	nu

Suprafața corpului	lemn
Materialul soclului	Tablă de oțel
cu soclu	da
Lățime	1600 mm
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual	nu
Adâncime	450 mm
Înălțimea utilă	699 mm
Execuție	Sideboard
Egalizarea înălțimii la intervale	32 mm
Selectarea culorii	Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
Tip produs	Dulap pentru birou