

Sideboard cu uși glisante, pentru 3 înălțimi ale dosarelor, Lățime: 1200mm**Date comandă**

Numărul de comandă	974212 1200
GTIN	2050002053670
Clasa articolului	91Q

Descriere**Execuție:**

Dulap cu uși glisante, din lemn cu perete median și 2 rafturi de depozitare (unul pe stânga și altul pe dreapta peretelui median), cu grosime de 25 mm, la distanță ajustabilă de 32 mm. Dulap cu pereți posteriori transparenti și stabili. Pachetul de livrare conține mâner curbat gri metalic. Soclu din oțel, cu înălțimea de 30 mm, întotdeauna în gri metalic, inclusiv șuruburi de egalizare a înălțimii. Butuc cilindric cu 2 chei.

Culoare:

Decor disponibil în 5 culori: Arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.

Notă:

Următoarele decoruri sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.

Descriere tehnică

Forma mânerului	Mâner curbat
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual	nu
Adâncime	450 mm
Înălțime	1163 mm
Suprafața corpului	lemn
cu soclu	da

Număr de rafturi de depozitare	2
Lățime	1200 mm
Compatibil pentru sisteme de închidere	nu
Înălțimea utilă	1083 mm
Înălțimea soclului	30 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	nu
Materialul soclului	Tablă de oțel
Execuție	Sideboard
Egalizarea înălțimii la intervale	32 mm
Selectarea culorii	Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
Tip produs	Dulap pentru birou