

Dulap de prelungire cu ușă glisantă, Lățime: 1600mm



Date comandă

Numărul de comandă	974216 1600
GTIN	2050002053700
Clasa articolului	91Q

Descriere

Execuție:

Dulap prelungire cu uși glisante, din lemn cu perete median și 4 rafturi de depozitare din lemn (câte 2 pe stânga și 2 pe dreapta), cu grosime de 25 mm, reglabile la distanță de 32 mm. Dulap cu pereți posteriori transparenti și stabili. Pachetul de livrare conține mâner curbat gri metalic. Butuc cilindric cu 2 chei.

Adaptat pentru:

Sideboard Cod 974211 și Cod 974212 la lățimile corespunzătoare.

Culoare:

Decor disponibil în 5 culori: Arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.

Notă:

Următoarele decoruri sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.

Descriere tehnică

Adâncime	450 mm
Înălțime	1152 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	nu
Lățime	1600 mm

Greutate	110 kg
Număr de rafturi de depozitare	4
Compatibil pentru sisteme de închidere	nu
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual	nu
Înălțimea utilă	1102 mm
Execuție	Dulap de prelungire / tip extensie
Egalizarea înălțimii la intervale	32 mm
Selectarea culorii	Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
Tip produs	Dulap pentru birou