

Dulap pentru dosare, Lățime: 1200mm



Date comandă

Numărul de comandă	974221 1200
GTIN	2050002053724
Clasa articolului	91Q

Descriere

Execuție:

Dulap cu uși cu deschidere normală, din lemn, cu 4 rafturi de depozitare din metal, cu grosime de 25 mm, la distanță ajustabilă de 32 mm, ceea ce permite 5 înălțimi diferite ale dosarelor. Dulap cu pereți posteriori transparenti și stabili. Pachetul de livrare conține mâner curbat gri metalic. Soclu din oțel, cu înălțimea de 30 mm, întotdeauna în gri metalic, inclusiv șuruburi de egalizare a înălțimii. Butuc cilindric cu 2 chei.

Culoare:

Decor disponibil în 5 culori: Arțar regal, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.

Notă:

Următoarele decoruri sunt disponibile numai până la 31.07.2023: fag, cenușă, arțar, nuc.

Descriere tehnică

Greutate	122 kg
Adâncime	450 mm
Lățime	1200 mm
Forma mânerului	Mâner curbat

Înălțimea utilă	1851 mm
Compatibil pentru sisteme de închidere	nu
Număr de rafturi de depozitare	4
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	nu
Înălțime	1931 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	32 mm
Selectarea culorii	Decor: gri metalic, gri deschis, alb perlat, arțar, stejar natural
Tip produs	Dulap pentru birou