

Raft de bază pentru butoiașe Lățime 1000 mm, Adâncime: 500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	983205 500
GTIN	4004514227522
Clasa articolului	96P

Descriere**Execuție:**

Cadru profilat în T și raft tip grilaj zincate, ochiuri de 30×30 mm, baghetă portantă 25×2 mm. Disponibil cu o **greutate maximă de încărcare de 150 kg pe fiecare raft tip grilaj**. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Tavă de retenție înălțime 83 mm (volum raft de bază 37 l / raft anexat 34 l). Asamblare rapidă datorită execuției simple, ușor de așezat. Utilizabil bilateral.

Greutate suportată pe raft: 1300 kg.

Descriere:

Dimensiune montare: Adâncime nominală + 36 mm.

Aplicație:

Pentru depozitarea butoiașelor. Scurgere directă a lichidelor eliberate prin raftul tip grilaj în tava de retenție sudată etanș.

Standard:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Livrare:

4 rafturi tip grilaj, 1 raft de acoperire, 1 tavă de retenție.

Notă:

Puteți găsi rafturi suplimentare tip grilaj în eShop-ul nostru începând de la Cod 983212 Ref. 500. Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Înălțime	2000 mm
Domeniu de utilizare	Raft substanțe periculoase
Număr de rafturi de depozitare	4
Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime	1060 mm
Denumirea producătorului	Raft recipiente mici
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizată
Depozitare	Se permite depozitarea substanțelor inflamabile
Depozitare	Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3
Depozitare	Depozitarea substanțelor nocive pentru mediul înconjurător
Tip produs	Raft recipiente mici

Accesorii

Podea cu grătar Tip 500	983212 500
-------------------------	------------