



Mască automată de sudură 3M™ Speedglas™ G5-02, Culoarea: BLACK



Date comandă

Numărul de comandă	097911 BLACK
GTIN	4054596717886
Clasa articolului	040

Descriere

Execuție:

Masca de sudură automată **Speedglas™ G5-02** este prevăzută cu prima casetă **curbată antiorbire** din lume. De asemenea, filtrul de sudură poate urma forma curbată a capului ceea ce permite un **câmp vizual maxim de larg** chiar și pentru o **formă atât de suplă a măștii**. **Tehnologia Natural Colour**, care asigură o percepție excelentă a culorilor, permite controlul maxim al arcului electric în timpul procesului de sudură. O **treaptă de luminozitate de 2,5** permite o vizibilitate deosebit de bună pentru operațiunile de prelucrare intermediară. Un meniu intuitiv, **aplicația 3M Connected Equipment**, care ajută la efectuarea setărilor corecte, precum și caracteristicile obișnuite ale unei echipări premium la masca de sudură automată 3M™ Speedglas™ dau imaginea completă a produsului.

Trepte întunecate de protecție: 8 – 12

Treaptă luminoasă: 2,5. Cu baterie 3 V Li (durabilitate 1500 ore).

Câmp de vizibilitate cu filtru de sudură: 76 × 150 mm:

Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Livrare:

Mască de sudură automată G5-02, incl. lavetă de curățare și geantă de păstrare.

Timp de comutare de la luminos la întunecat: 0,1 ms

Timp de comutare de la întunecat la luminos: 50 - 1000 ms

Descriere tehnică

Timp de comutare de la luminos la întunecat	0,1 ms
Timp de comutare de la întunecat la luminos	50 - 1000 ms
Culoarea	negru
Tip produs	Mască pentru sudură

Accesorii

Set geamuri de protecție pentru exterior, 5 bucăți (rezistente la zgârieturi) G5-02 Tip G5-02	098011 G5-02
Set interior ecrane atașabile, 2 bucăți G5-02 Tip G5-02	098013 G5-02
Capac frontal G5-02 Tip G5-02	098010 G5-02
Casetă antiorbire (incl. geamuri de protecție interioare și exterioare) G5-02 Tip G5-02	098012 G5-02