

**Garant**

**Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe stânga, Ø cozii DS / mărimea plăcuței: 8/04mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Clasa articolului	21P

**Descriere tehnică**

Adâncime utilă T	1,1 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	5,2 mm
Mărimea plăcuței	4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 04T0..
Lățime gât L <sub>4</sub>	4 mm
Lungimea totală L	57 mm
Cod ISO Suport	E08X SDQCR/L04
Decalaj central L <sub>3</sub>	2,6 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	26 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------