

**Garant**

**Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe dreapta, Ø cozii DS / mărimea plăcuței: 8/03mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Clasa articolului	21P

**Descriere tehnică**

Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Mărimea plăcuței	3 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 13
Cod ISO Suport	E08X SCLCR/L03
Lungime cap $L_1$	26 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	5 mm
Ø cozii $D_s$	8 mm
Lungimea totală $L$	57 mm
Decalaj central $L_3$	2,5 mm
Lățime gât $L_4$	4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0301..
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 13

269028 13