

Garant

**Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe stânga, Ø cozii DS /
mărimea plăcuței: 8/03mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Clasa articolului	21P

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	3 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	5 mm
Lungime cap L_1	26 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Decalaj central L_3	2,5 mm
Cod ISO Suport	E08X SCLCR/L03
Ø cozii D_s	8 mm
Lungimea totală L	57 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 13
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0301..
Lățime gât L_4	4 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 13

269028 13