

Garant

Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe dreapta, Ø cozii DS / mărimea plăcuței: 8/04mm


Date comandă

Numărul de comandă	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Clasa articolului	21P

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	2,6 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Mărimea plăcuței	4 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Adâncime utilă T	1,1 mm
Cod ISO Suport	E08X SDQCR/L04
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	5,2 mm
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Lungime cap L_1	26 mm
Lățime gât L_4	4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 04T0..
Lungimea totală L	57 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------