

Garant

Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe stânga, Ø cozii DS / mărimea plăcuței: 8/04mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Clasa articolului	21P

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Adâncime utilă T	1,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 04T0..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	5,6 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Lungime cap L_1	26 mm
Decalaj central L_3	3 mm
Mărimea plăcuței	4 mm
Cod ISO Suport	E08X SDUCR/L04
Lungimea totală L	57 mm
Lățime gât L_4	4 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------