

Garant

Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe dreapta, Ø cozii DS / mărimea plăcuței: 8/04mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Clasa articolului	21P

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	26 mm
Cod ISO Suport	E08X SDUCR/L04
Ø cozii D_s	8 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	5,6 mm
Lățime gât L_4	4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 04T0..
Adâncime utilă T	1,5 mm
Lungimea totală L	57 mm
Decalaj central L_3	3 mm
Mărimea plăcuței	4 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară