

Garant

**Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe dreapta, Ø cozii DS /
mărimea plăcuței: 8/05mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268116 8/05
GTIN	4062406584122
Clasa articolului	21P

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	26 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Cod ISO Suport	E08X SVJCR/L05
Unghi de reglare κ	142 grad
Decalaj central L_3	2 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Lățime gât L_4	4 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	5,5 mm
Lungimea totală L	57 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26

269028 26