

**Garant**

**Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe stânga, Ø cozii DS / mărimea plăcuței: 8/05mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268119 8/05
GTIN	4062406584153
Clasa articolului	21P

**Descriere tehnică**

Lățime gât $L_4$	6 mm
Lungimea totală L	57 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	9,2 mm
Cod ISO Suport	E08X SVXCR/L05
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Decalaj central $L_3$	5 mm
Lungime cap $L_1$	26 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Mărimea plăcuței	5 mm
Ø cozii $D_s$	8 mm
Unghi de reglare $\kappa$	113 grad
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------