

Garant

**Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe dreapta, Ø cozii DS /
mărimea plăcuței: 8/05mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268118 8/05
GTIN	4062406584146
Clasa articolului	21P

Descriere tehnică

Adâncime utilă T	3 mm
Lungime cap L ₁	26 mm
Lungimea totală L	57 mm
Cod ISO Suport	E08X SVXCR/L05
Ø cozii D _s	8 mm
Unghi de reglare κ	113 grad
Mărimea plăcuței	5 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	9,2 mm
Lățime gât L ₄	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Decalaj central L ₃	5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------