

Garant

**Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe stânga, Ø cozii DS /
mărimea plăcuței: 8/05mm**

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268117 8/05 |
| GTIN | 4062406584139 |
| Clasa articolului | 21P |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 5,5 mm |
| Unghi de reglare κ | 142 grad |
| Decalaj central L_3 | 2 mm |
| Ø cozii D_s | 8 mm |
| Lungimea totală L | 57 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VC.. 0501.. |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 26 |
| Lungime cap L_1 | 26 mm |
| Cod ISO Suport | E08X SVJCR/L05 |
| Lățime gât L_4 | 4 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Materialul sculei | Carbura |
| Răcire interioară | da |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26

269028 26