

Garant

Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe dreapta, Ø cozii DS / mărimea plăcuței: 8/05mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268120 8/05 |
| GTIN | 4062406584160 |
| Clasa articolului | 21P |

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VC.. 0501.. |
| Lungimea totală L | 57 mm |
| Cod ISO Suport | E08X SVLCR/L05 |
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 9,2 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 26 |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Decalaj central L_3 | 5 mm |
| Lungime cap L_1 | 26 mm |
| Adâncime utilă T | 3 mm |
| Lățime gât L_4 | 6 mm |
| Ø cozii D_s | 8 mm |
| Mărimea plăcuței | 5 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Materialul sculei | Carbura |
| Răcire interioară | da |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26 | 269028 26 |
|---|-----------|