

Garant

Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe stânga, Ø cozii DS / mărimea plăcuței: 8/05mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	268123 8/05
GTIN	4062406584191
Clasa articolului	21P

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,2 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Mărimea plăcuței	5 mm
Lățime gât L_4	6 mm
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Lungime cap L_1	26 mm
Cod ISO Suport	E08X SV95CR/L05
Decalaj central L_3	5 mm
Lungimea totală L	57 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------