

## Garant

**Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe stânga, Ø cozii DS / mărimea plăcuței: 8/05mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	268121 8/05
GTIN	4062406584177
Clasa articolului	21P

### Descriere tehnică

Lățime gât $L_4$	6 mm
Ø cozii $D_s$	8 mm
Cod ISO Suport	E08X SVLCR/L05
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Lungimea totală $L$	57 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Adâncime utilă $T$	3 mm
Decalaj central $L_3$	5 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	9,2 mm
Lungime cap $L_1$	26 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Mărimea plăcuței	5 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------