

**Garant**

**Bare de strunjit din carbură cu schimbare rapidă, pe stânga, Ø cozii DS / mărimea plăcuței: 8/05mm**


**Date comandă**

Numărul de comandă	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Clasa articolului	21P

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	6 mm
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Adâncime utilă T	3,5 mm
Mărimea plăcuței	5 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	26 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	5,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	10,2 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Lungimea totală L	57 mm
Cod ISO Suport	E08X SVVCR/L05
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 26	269028 26
---	-----------