



ECO Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 16Xmm



Date comandă

Numărul de comandă	290041 16X
GTIN	4030741881190
Clasa articolului	29H

Descriere

Execuție:

Utilizare convențională.

Se poate utiliza universal atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Notă:

Înălțimea vârfulor trebuie să fie reglată.

Descriere tehnică

Lățime coadă	16 mm
Pentru lățime moletă b	8 mm
Pentru Ø moletă d ₁	20 mm
Pentru Ø gaură moletă d ₂	6 mm
Gamă de fixare	10 - 110 mm
Înălțime coadă	16 mm
Știft de rulare	299911 3
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Pentru profil randalinat	RAA 2×AA
Pentru profil randalinat	RBL 2×BR
Pentru profil randalinat	RBR 2×BL

Pentru profil randalinat	RAA 1×AA
Pentru profil randalinat	RGE45° BL/BR45°
Tip produs	Sculă de randalinat

Accesorii

Set de suporturi pentru randalinare ECO Tip 16	290050 16
--	-----------