



Prelungitor IP44, Număr de prize: 5



Date comandă

Numărul de comandă	081169 5
GTIN	4007123647576
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Cu întrerupător luminos de siguranță și socluri de priză rotite la 45°. Putere nominală de 3500 W (16 A).

Prize **protejate contra stropirii** cu capace rabatabile și inele de etanșare. Carcasă din plastic rezistentă la șocuri și cârlig stabil de agățare.

Cu prize pentru **țările F, B, PL și CZ.**

Lungimea cablului: 2 m

Descriere tehnică

Recomandat pentru țările	F/ B/ PL/ CZ
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de prize 230 V/16 A	5
Tip ștecăr intrare	E
Număr de prize	5
Lungime bară	520 mm

Structura cablului	3G1,5
Clasa cablului	H07RN-F
Lungimea cablului	2 m
Tip produs	Prelungitor