


Garant UNILINE**UNI Panel, Pentru tip: M****Date comandă**

Numărul de comandă	955440 M
GTIN	4062406583293
Clasa articolului	9GC

Descriere**Execuție:**

Coloană fixă îngustă din tablă de oțel, cu pereți dubli perforați bilateral \square 9x9 mm la intervale de 37 mm pentru montarea accesoriilor pentru pereți perforați și a cârligelor și suporturilor Easyfix. Placa de bază stabilă, de culoarea antracitului permite montarea și deplasarea simplă.

Culoare:

În două culori, **acoperit cu vopsea pulbere**, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Neconfigurabil.**Notă:**

Tablele indicatoare se găsesc la Cod 955443 –955444. Pictograme recomandate (diferite scopuri de utilizare) pentru tablele indicatoare se găsesc la Cod 955474.

Descriere tehnică

Înălțime	1565 mm
Lățime	390 mm
Serie	Panel
Greutate	31 kg

Adâncime	440 mm
Capacitate portantă	30 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Suport de montare pentru panou perforat